

Garant**Cono de sujeción plano con perforaciones para conducto de refrigeración, PSC 63 corto, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308506 16
GTIN	4045197763853
Clase de artículo	31C

Descripción**Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

Nota:

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.º 318892.

Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC 40 o PSC 50 a petición.

Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.

Prolongaciones adecuadas en el n.º 318894, n.º 318895 y n.º 318896.

Descripción técnica

Ø exterior D	48 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm

Adaptador	PSC 63 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 60 mm	318896 60
Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 100 mm	318896 100