

Garant
Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cilíndrica, HSK-A 63, Rosca M × Longitud L1: M8X100

Datos de pedido

Número de pedido	307042 M8X100
GTIN	4045197764355
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Forma constructiva cilíndrica.

Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 301358, reducción n.º 301359, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.º 301374 – 301379 y n.º 301361 – 301368.

Descripción técnica

Ø de la perforación D ₁	8,5 mm
L ₂	5 mm
Longitud útil L ₁	100 mm
Ø D ₂	13 mm
Rosca M	M8×100
Longitud de voladizo medida A	126 mm

Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca