

Garant**Brocas escalonadas HSS, TiAlN, Ø de corte: 20-30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	118324 20-30
GTIN	4045197764386
Clase de artículo	11C

Descripción**Ejecución:**

Con broca centrar cilín., números de Ø en la ranura. Mango con 3 superficies adicionales. Broca escalonada en espiral para una evacuación óptima de virutas y un recubrimiento de alto rendimiento para una alta resistencia al desgaste.

Aplicación:

Taladrado y desbarbado, grosor máximo del material = altura de escalonado (véase tabla).

Descripción técnica

Longitud total	88 mm
Altura de escalonado	4 mm
Niveles de perforación en aumento de	1 mm
Ø de mango	12 mm
Ø de corte D _c	20 - 30 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Mango	Vástago con tres superficies de apriete
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca escalonada

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		