



## Herramienta de molear universal, Tamaño del mango: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290004 20
GTIN	4030741317507
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

#### Canto superior del mango = altura de puntas

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

**Click-Pin:** Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

**Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.**

### Descripción técnica

para $\varnothing$ de moleta $d_1$	20 mm
para $\varnothing$ de moleta $d_1$	25 mm
Espiga corredera	299910 4
para $\varnothing$ de perforación de moleta $d_2$	6 mm
para ancho de moleta $b$	8 mm
Altura del mango	20 mm
Intervalo de trabajo	8 - 200 mm
Anchura del mango	20 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA
para el perfil de la moleta	RBL 1×BR

para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RGE30° 1×GV30°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

---

## Accesorios

Espiga corredera MDMD Tipo 4	299910 4
------------------------------	----------