



Herramienta de molear universal, Tamaño del mango: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	290004 25
GTIN	4030741317514
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Canto superior del mango = altura de puntas

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Click-Pin: Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Descripción técnica

Anchura del mango	20 mm
para \varnothing de moleta d_1	25 mm
para \varnothing de moleta d_1	20 mm
Intervalo de trabajo	8 - 200 mm
para ancho de moleta b	8 mm
Altura del mango	20 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
Espiga corredera	299910 4
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA

para el perfil de la moleta	RBL 1×BR
para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RGE30° 1×GV30°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Espiga corredera MDMD Tipo 4	299910 4
------------------------------	----------