



Herramienta de moletar universal, Tamaño del mango: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	290020 25
GTIN	4030741471650
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

- **Presión mínima, carga reducida para la pieza de trabajo y la máquina.**
- **Husillo sincronizado para ajustar fácilmente el portamoletas y la altura de puntas.**
- **Posibilidad de ampliación del intervalo de trabajo girando los portamoletas.**
- **Posibilidad de cambio de las moletas(juego de moletas a petición) para moleteados hasta el tope.**

Nota:

Al utilizar un \varnothing de moleta de 25 mm, se amplía el intervalo de trabajo a 0 mm – 65 mm.

Descripción técnica

Espiga corredera	299910 8
para ancho de moleta b	8 mm
Anchura del mango	25 mm
Intervalo de trabajo	3,5 - 65 mm
para \varnothing de moleta d_1	20 mm
para \varnothing de moleta d_1	25 mm

Altura del mango	25 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	6 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 2×AA
para el perfil de la moleta	RBL 2×BR
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°
para el perfil de la moleta	RGE30° BL/BR30°
para el perfil de la moleta	RBR 2×BL
Tipo de producto	Herramienta de moleteado