



## Juego de herramientas de moletear, Tamaño de vástago / placa: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290025 12
GTIN	4030741656767
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Contenido:

- 1 ud. herramienta de moleteado de n.º 290000 y de n.º 290010: Tam. 12
- 2 uds. de cada moleta n.º 290161: Tam. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- 1 ud. moleta de n.º 290176 y de n.º 290181: Tam. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- 1 ud. de cada moleta n.º 290161: Tam. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

### Descripción técnica

Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RBL 2×BR
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA
para el perfil de la moleta	RAA 2×AA
para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RBL 1×BR

para el perfil de la moleta	RBR 2×BL
para el perfil de la moleta	RGE30° BL/BR30°
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

## Accesorios

Herramienta de moletearderecha Tamaño del mango 10 mm	290000 10
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 10X4/0,8 mm	290176 10X4/0,8
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 10X4/0,8 mm	290181 10X4/0,8
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 10X4/0,5 mm	290176 10X4/0,5
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 10X4/0,6 mm	290176 10X4/0,6
Herramienta de moletearderecha Tamaño del mango 12 mm	290000 12
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 10X4/0,5 mm	290181 10X4/0,5
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 10X4/0,8 mm	290161 10X4/0,8
Herramienta de moletearuniversal Tamaño del mango 10 mm	290010 10
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 10X4/0,6 mm	290161 10X4/0,6
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 10X4/0,5 mm	290161 10X4/0,5
Herramienta de moletearuniversal Tamaño del mango 12 mm	290010 12
Herramienta de moletearizquierda Tamaño del mango 10 mm	290001 10

Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes  
10X4/0,6 mm

---

290181 10X4/0,6