



Fresa de moletar ECO derecha, Tamaño del mango: 12 mm



Datos de pedido

Número de pedido	290238 12
GTIN	4030741290466
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

para el perfil de la moleta: RGE30° 2×AA

para \varnothing de moleta d_1 : 15 mm

para ancho de moleta b : 4 mm

para \varnothing de perforación de moleta d_2 : 8 mm

Intervalo de trabajo: 3 - 50 mm

Casquillo MD, disco de protección, tornillo: 299920 4

Descripción técnica

Altura del mango	12 mm
Intervalo de trabajo	3 - 50 mm
Anchura del mango	12 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 4
para \varnothing de perforación de moleta d_2	8 mm
para \varnothing de moleta d_1	15 mm
para ancho de moleta b	4 mm
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR15°
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA

Tipo de producto

Herramienta de moleteado

Accesorios

Espiga corredera HSS con superficie plana

290306

Espiga corredera HSS HSS Tipo 4

299911 4