


Garant**Plaquita de perfil total 55° interior, derecha, HU7315, Cantidad de pasos / pulgadas: 28****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 270828 28 |
| GTIN | 4045197765260 |
| Clase de artículo | 21J |

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------|
| Número de hilos / pulgada | 28 |
| Material de corte | MD |
| Tipo de boca | derecha |
| Aplicación interior/exterior | Interior |
| Perfil de plaquita de corte | Perfil total |
| Clase | HU7315 |
| Tipo de rosca | BSW |
| Tipo de rosca | BSW-LH |
| Tipo de rosca | G |
| Tipo de rosca | G-LH |
| Tipo de rosca | BSP |

| | |
|--------------------|--|
| Tipo de rosca | BSP-LH |
| Ángulo de flanco | 55 grados |
| Espesor | 3,6 mm |
| Tam. de plaquita L | 16 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para roscado con macho |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado | 200 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 100 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado | 90 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | adecuado con restricciones | 50 m/min | S |
| CuZn | adecuado | 110 m/min | N |
| continuo | adecuado | | |
| irregular | adecuado | | |
| interrumpido | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |