


Garant

Plaquita de perfil total 55° interior, derecha, HU7315, Cantidad de pasos / pulgadas: 19

**Datos de pedido**

Número de pedido	270828 19
GTIN	4045197765253
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Número de hilos / pulgada	19
Material de corte	MD
Aplicación interior/exterior	Interior
Tipo de boca	derecha
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Clase	HU7315
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	BSP

Tipo de rosca	BSP-LH
Ángulo de flanco	55 grados
Espesor	3,6 mm
Tam. de plaquita L	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	200 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	100 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
CuZn	adecuado	110 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		