



Tensores horizontales plus, con pie horizontal, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	376615 3
GTIN	4020772008130
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.

Versión reforzada con mayores fuerzas de retención.

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Ø de la perforación d	6,5 mm
Fuerza de retención P1	2500 N
Distancia entre orificios f	22-31,8 mm
Tornillo de presión	M8x58 mm
Altura total	58 mm

Longitud total	242 mm
Distancia entre taladros e	25,7 mm
Fuerza de retención P2	4000 N
Tipo	68300J
Altura de sujeción H	33,5 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales