



Tensores horizontales plus, con pie horizontal, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	376615 4
GTIN	4020772008147
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.

Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.

Versión reforzada con mayores fuerzas de retención.

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Altura total	77 mm
Distancia entre taladros e	41 mm
Fuerza de retención P1	3500 N
Longitud total	329 mm
Distancia entre orificios f	29-43 mm

Fuerza de retención P2	8000 N
Ø de la perforación d	8,5 mm
Tornillo de presión	M10×76 mm
Tipo	68300J
Altura de sujeción H	41 mm
Tipo de producto	Tensores horizontales