



Tensores horizontales para mango desmontable, con pie horizontal, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	376617 2
GTIN	4020772093945
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Solo se puede usar en combinación con n.º 376627.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Ventaja:

Retirando simplemente el mango se evita la presencia de contornos de interferencia.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Distancia entre taladros e: 26 mm

Distancia entre orificios f: 24,5 mm

Ø de la perforación d: 5,6 mm

Longitud de sujeción L₂: 24 mm

Fuerza de retención P1: 1000 N

Fuerza de retención P2: 1200 N

Descripción técnica

Fuerza de retención P1	1000 N
------------------------	--------

Fuerza de retención P2	1200 N
Distancia entre taladros e	26 mm
Altura total	45 mm
Longitud total	113 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Ø de la perforación d	5,6 mm
Distancia entre orificios f	24,5 mm
Tornillo de presión	M6×35 mm
Tipo	6837M
Tipo de producto	Tensor rápido