



Tensores horizontales para mango desmontable, con pie horizontal, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	376617 3
GTIN	4020772094201
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Solo se puede usar en combinación con n.º 376627.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Ventaja:

Retirando simplemente el mango se evita la presencia de contornos de interferencia.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Distancia entre taladros e: 25,7 mm

Distancia entre orificios f: 25 mm

Ø de la perforación d: 6,5 mm

Longitud de sujeción L₂: 32 mm

Fuerza de retención P1: 1800 N

Fuerza de retención P2: 2500 N

Descripción técnica

Fuerza de retención P2	2500 N
------------------------	--------

Longitud total	134 mm
Tornillo de presión	M8×45 mm
Fuerza de retención P1	1800 N
Longitud de sujeción L ₂	32 mm
Distancia entre taladros e	25,7 mm
Altura total	48,5 mm
Ø de la perforación d	6,5 mm
Distancia entre orificios f	25 mm
Tipo	6837M
Tipo de producto	Tensor rápido