

Yale

Polipasto de cadena eléctrico CPVF VEGO, Tipo: 0,5-4



Datos de pedido

Número de pedido	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Polipasto de cadena eléctrico con **gancho de carga** de construcción robusta y fiable. El **interrupción de fin de carrera** integrado para la posición más alta y más baja del gancho alarga la vida útil del acoplamiento de fricción, del motor y de la carcasa. Grupo motor 1 Am, duración de conexión 50 % con una velocidad, tensión de servicio estándar (400 V / 50 Hz). Mayor seguridad de funcionamiento gracias al control de contactor de 42 V, interruptor de mando encapsulado con tipo de protección IP65, motores IP55.

Con dos velocidades (carrera fina).

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo. (Aplicable para el motor).

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto. (Aplicable para el interruptor de mando).

Nota:

Versiones con 2 velocidades (carrera fina), otras alturas de elevación, chasis, recolector de cadenas, radio y modelo de 230 V a petición.

Descripción técnica

Velocidad de elevación	4 m/min
Velocidad de elevación	1 m/min
Capacidad de carga	500 kg
Altura de elevación normal	3 m
Número de tramos de cadena	2
Peso	21 kg
Clase de protección IP	IP 55
Clase de protección IP	IP 65
Tipo de producto	Equipo elevador