

**uvex****Zapato abotinado negro/naranja uvex 2, S3, Número de zapato UE: 40**

## Datos de pedido

Número de pedido	092135 40
GTIN	4031101609522
Clase de artículo	04V

## Descripción

### Ejecución:

Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.

- **Material del forro Distance Mesh.**
- **Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.**
- **Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.**
- **Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.**
- **Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.**
- **Aislamiento contra descarga electrostática ESD.**

Zapato de seguridad de cuero liso hidrófobo y cordones elásticos con cierre rápido. Con plantilla no metálica que amortigua las pisadas.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Clase de protección	S3
Material cubierta protectora dedos del pie contra el paso de agua y la absorción de agua	Composite sí
Número de zapato UE	40
Material de cubierta	Cuero vacuno
Color	negro / naranja
Material forro interior	Distance Mesh
Seguridad antiperforación	Textil
Norma	Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
Serie	uvex 2
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad