

**uvex****Zapato abotinado negro/naranja uvex 2, S3, Número de zapato UE: 45**

## Datos de pedido

Número de pedido	092135 45
GTIN	4031101609577
Clase de artículo	04V

## Descripción

### Ejecución:

Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.

- **Material del forro Distance Mesh.**
- **Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.**
- **Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.**
- **Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.**
- **Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.**
- **Aislamiento contra descarga electrostática ESD.**

Zapato de seguridad de cuero flor liso hidrófobo y cordones elásticos con cierre rápido. Con plantilla no metálica que amortigua las pisadas.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Número de zapato UE	45
Clase de protección	S3
contra el paso de agua y la absorción de agua	sí
Material de cubierta	Cuero vacuno
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Norma	Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
Seguridad antiperforación	Textil
Color	negro / naranja
Material forro interior	Distance Mesh
Serie	uvex 2
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad