

HOLEX®
VBMT 160404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Clase de artículo	22D

Descripción

VBMT 160404 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 2,75 mm

 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,1 - 2,75 mm
Aplicación principal	M
Clase	HBX130
Rompevirutas	MM

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Cabezal de corte
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro