

HOLEX®
CNMG 09T304 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 09T304 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 6,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	HBX020
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 6,5 mm
Rompevirutas	PM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Serie	eco-QT-/ Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro