

**Garant**

**Soporte para tronzar, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 10/1,5mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	273755 10/1,5
GTIN	4045197766076
Clase de artículo	21W

**Descripción**
**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Nota:**

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con  $t_{\text{máx}}$  ( $5 \times$  anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	1,5 mm
Tornillo	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx}}$	7,5 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	20,5 mm
Anchura de función $L_4$	10 mm
Longitud total L	120 mm
Anchura del mango b	10 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo ajuste Tipo 4	279815 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500