

**Garant****Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 20/3Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ( $> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita reversible se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Nota:**

Ø entrada  $D_{\text{min.}}$  = 25 mm hasta una longitud de 30,5 mm.

Ø entrada  $D_{\text{min.}}$  = 27,5 mm en toda la longitud.

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\text{min.}}$	27,5 mm
$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	6 mm
Longitud total L	200 mm
Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ancho de tronzado w	3 mm
Ø de mango $D_s$	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí

Tipo de producto

Barra de mandrinar

**Accesorios**Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX20

674248 TX20

Tornillo ajuste Tipo 8

279815 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500