


Garant**Plaquita de ranurado izquierda, HB9635, Anchura de ranura m (H13): 1,3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273908 1,3
GTIN	4045197768506
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

$t_{\text{máx.}}$	2 mm
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo	1,2 mm
Anchura de filo w	1,3 mm
Anchura de ranura m (H13)	1,3 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Radio angular R	0,2 mm
Asignación de plaquitas	izquierda
Clase	HB9635
Ranuras según norma	DIN 472
Ranuras según norma	DIN 471

Número de cambios/cortes	3
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 170 mm/min
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	90 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	170 m/min	K
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		