

Garant**Adaptador de contracción enroscable delgado, Rosca M x Ø de sujeción D1:
M10X8****Datos de pedido**

Número de pedido	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Acero termoestable, ajuste incorporado de longitud de las herramientas, modelo extrafino, para HSS y MD.

Aplicación:

Uso flexible con las máximas exigencias hacia la precisión y la calidad de equilibrado, p. ej. en combinación con prolongaciones.

Descripción técnica

Ø D ₂	15 mm
Longitud L	37 mm
Rosca M	M10
Ø exterior D	21 mm
Ø de sujeción D ₁	8 mm
Prolongación Ø D ₃	18,5 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Par de apriete máximo	40 Nm
Refrigeración interior	sí
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Tipo de producto

Reducción