

**Garant****Adaptador de contracción enroscable delgado, Rosca M x Ø de sujeción D1:  
M12X8****Datos de pedido**

Número de pedido	301397 M12X8
GTIN	4045197767356
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

Acero termoestable, ajuste incorporado de longitud de las herramientas, modelo extrafino, para HSS y MD.

**Aplicación:**

Uso flexible con las máximas exigencias hacia la precisión y la calidad de equilibrado, p. ej. en combinación con prolongaciones.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	8 mm
Longitud L	42 mm
Ø exterior D	21 mm
Prolongación Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Rosca M	M12
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Par de apriete máximo	60 Nm
Refrigeración interior	sí
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Tipo de producto

Reducción