

**Garant**
**Casquillo reductor para vástago PSC, HSK-A 63, PSC interior: 5**

**Datos de pedido**

Número de pedido	306975 5
GTIN	4045197768940
Clase de artículo	31Z

**Descripción**
**Ejecución:**

Rectificado en el interior y en el exterior. La rosca interior prevista en el portaherramientas PSC para el tubo de refrigerante se atornilla con el tornillo cilíndrico integrado en el adaptador. Tornillo de amarre taladrado; en consecuencia, el sistema es apropiado para la refrigeración interior. Con perforación Ballufchip.

**Aplicación:**

Para la adaptación de HSK-A a PSC.

**Idóneo para :**

Asientos para herramientas con **mango poligonal (PSC), ISO 26623-1**.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890.

Longitud de voladizo medida A: 90 mm

Ø exterior D: 50 mm

L<sub>1</sub>: 64 mm

**Descripción técnica**

Ø exterior D	50 mm
L <sub>1</sub>	64 mm
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Adaptador	HSK-A 63

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 26623-2
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tipo de producto	Adaptador de asiento