

**Moleta PM, BL 30°, Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes:
20X8/0,8mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 290176 20X8/0,8 |
| GTIN | 4030741184086 |
| Clase de artículo | 29I |

Descripción**Ejecución:**

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Paso de dientes | 0,8 |
| Ø de moleta d ₁ | 20 mm |
| Ancho de moleta b | 8 mm |
| Ø de perforación de moleta d ₂ | 6 mm |
| Ejecución moleta | BL 30° |
| Para norma | DIN 82 |
| Material de corte | PM |

Tipo de producto

Herramienta de moleteado

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado | 70 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 35 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 60 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 45 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 25 m/min | M |
| CuZn | adecuado | 65 m/min | N |
| Aceite | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| húmedo mínimo | adecuado con restricciones | | |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Juego de herramientas de moleteado ECO Tipo 16 | 290050 16 |
| Juego de herramientas de moleteado ECO Tipo 20 | 290050 20 |