



**Moleta PM, GE 30°, Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes:
20X8/0,6mm**



Datos de pedido

Número de pedido	290196 20X8/0,6
GTIN	4030741286391
Clase de artículo	29I

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.

Descripción técnica

Ø de perforación de moleta d ₂	6 mm
Paso de dientes	0,6
Ø de moleta d ₁	20 mm
Ancho de moleta b	8 mm
Ejecución moleta	GE 30°
Para norma	DIN 82
Material de corte	PM

Tipo de producto

Herramienta de moleteado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	35 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	45 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	M
CuZn	adecuado	65 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		