


Moleta PM, AA, Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes: 21,5X5/0,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	290261 21,5X5/0,5
GTIN	4030741319785
Clase de artículo	29I

Descripción
Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado.

Nota:

- **Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.**
- **Otros tamaños disponibles a petición.**

Ø de perforación de moleta d₂: 8 mm

Descripción técnica

Ø de perforación de moleta d ₂	8 mm
Ejecución moleta	AA
Para norma	DIN 82
Material de corte	PM
Tipo de producto	Moleta

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	160 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	110 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	85 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	35 m/min	M
CuZn	adecuado	120 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		