



Moleta PM, BR 30°, Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes: 20X8/1,0mm



Datos de pedido

Número de pedido	290181 20X8/1,0
GTIN	4030741183133
Clase de artículo	29I

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.

Descripción técnica

Ancho de moleta b	8 mm
Ø de moleta d ₁	20 mm
Paso de dientes	1
Ø de perforación de moleta d ₂	6 mm
Ejecución moleta	BR 30°
Para norma	DIN 82
Material de corte	PM

Tipo de producto

Herramienta de moleteado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	35 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	45 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	M
CuZn	adecuado	65 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		

Accesorios

Juego de herramientas de moleteado ECO Tipo 20	290050 20
Juego de herramientas de moleteado ECO Tipo 16	290050 16