

**Moleta PM, BR 30°, Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes:  
15X4/0,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290281 15X4/0,5
GTIN	4030741161285
Clase de artículo	29I

**Descripción****Ejecución:**

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

**Nota:**

- **Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.**
- **Otros tamaños disponibles a petición.**

**Descripción técnica**

Ø de perforación de moleta d <sub>2</sub>	8 mm
Ejecución moleta	BR 30°
Para norma	DIN 82
Material de corte	PM
Tipo de producto	Moleta

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	160 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	110 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	85 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	35 m/min	M
CuZn	adecuado	120 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		