

Garant**Casquillo de sujeción excéntrica, Ø d H5: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236679 10
GTIN	4045197768964
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Intervalo de ajuste en el $\varnothing \pm 0,5$ mm.

En combinación con mandrinadora de medida fija (n.º 236677) -0,3 / +0,5 mm de intervalo de ajuste para el \varnothing nominal.

Aplicación:

Herramienta para el mandrinado de precisión interior a la "medida fija" en combinación con la mandrinadora de medida fija. Alojamiento en mandril de amarre con alojamiento Weldon \varnothing 25; 32 y 40 mm según DIN 1835 B.

Nota:

El ajuste preciso del diámetro tiene lugar en el aparato de ajuste previo, girando la mandrinadora de medida fija.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
L_1	57 mm
Tolerancia \varnothing exterior	H5
$\varnothing d$	10 mm
$\varnothing D$	25 mm

Tipo de producto

Casquillo de sujeción