

**Garant****Casquillo de sujeción excéntrica, Ø d H5: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236679 32
GTIN	4045197769114
Clase de artículo	21P

**Descripción****Ejecución:**

Intervalo de ajuste en el  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

En combinación con mandrinadora de medida fija (n.º 236677) -0,3 / +0,5 mm de intervalo de ajuste para el  $\varnothing$  nominal.

**Aplicación:**

Herramienta para el mandrinado de precisión interior a la "medida fija" en combinación con la mandrinadora de medida fija. Alojamiento en mandril de amarre con alojamiento Weldon  $\varnothing$  25; 32 y 40 mm según DIN 1835 B.

**Nota:**

El ajuste preciso del diámetro tiene lugar en el aparato de ajuste previo, girando la mandrinadora de medida fija.

**Descripción técnica**

$\varnothing$ D	40 mm
Longitud total $L_{tot}$	76 mm
$\varnothing$ d	32 mm
$L_1$	71 mm
$\varnothing$ D <sub>1</sub>	44 mm
Tolerancia $\varnothing$ exterior	H5

Tipo de producto

Casquillo de sujeción