

Garant
Mandrinadora de medida fija, DIN 1835 A, Ø nominal D: 11,8mm

Datos de pedido

Número de pedido	236677 11,8
GTIN	4045197769145
Clase de artículo	21S

Descripción
Aplicación:

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al Ø nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.

Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

Nota:

El Ø a taladrar no debe ser inferior a Ø d_{min.}

Descripción técnica

Ø de mango D _s h6	10 mm
Longitud de voladizo L ₁	25 mm
Longitud total L _{tot}	100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	260142 HB725
Ø mínimo d _{min.}	10,8 mm
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico	11,5 - 12,3 mm
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.º 236679	10
Número de filos Z	1
Ø nominal D	11,8
Ángulo de punta	180 grados
Ejecuciones de mangos	DIN 1835 A

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP