

Garant**Mandrinadora de medida fija, DIN 1835 A, Ø nominal D: 12,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236677 12,8
GTIN	4045197769152
Clase de artículo	21S

Descripción**Aplicación:**

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al Ø nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.

Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

Nota:

El Ø a taladrar no debe ser inferior a Ø d_{min.}

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	260142 HB725
Ø mínimo d _{min.}	11,8 mm
Ø de mango D _s h6	10 mm
Longitud total L _{tot}	105 mm
Longitud de voladizo L ₁	26 mm
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico	12,5 - 13,3 mm
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.º 236679	10
Número de filos Z	1
Ø nominal D	12,8
Ángulo de punta	180 grados
Ejecuciones de mangos	DIN 1835 A

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP