

Garant
Mandrinadora de medida fija, DIN 1835 A, Ø nominal D: 31,8mm

Datos de pedido

Número de pedido	236677 31,8
GTIN	4045197769343
Clase de artículo	21S

Descripción
Aplicación:

Para el mandrinado de agujeros pretaladrados o colados al Ø nominal en combinación con casquillos de sujeción de excéntrica n.º 236679.

Para plaquitas de corte reversibles ISO estándar CC..0602.

Nota:

El Ø a taladrar no debe ser inferior a Ø d_{min.}

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	260142 HB725
Longitud total L _{tot}	195 mm
Ø mínimo d _{min.}	30 mm
Longitud de voladizo L ₁	45 mm
Ø de mango D _s h6	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Intervalo de ajuste con casquillo de sujeción excéntrico	31,5 - 32,3 mm
tamaño de casquillo excéntrico adecuado n.º 236679	25
Número de filos Z	1
Ø nominal D	31,8
Ángulo de punta	180 grados
Ejecuciones de mangos	DIN 1835 A

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP