

Cuerpo de base barra de mandrinar Acero DM, 5×D, Ø del sistema / vástago: DM/40



Datos de pedido

Número de pedido	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Nota:

$D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Longitud total L: 328 mm

Tornillos de montaje: 269025 1

Descripción técnica

Ø de mango	40 mm
Sistema	DM
Tornillos de montaje	269025 1
Manguera de conexión de alta presión	269207
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Longitud total L	328 mm
Plaquita de corte adecuada	264838; 264839
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono
2 mm

674242 2

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500