

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/09



Datos de pedido

Número de pedido	260009 QC/09
GTIN	4251414902435
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SCLCR/L 09

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central: 13 mm

Longitud total: 20 mm

Descripción técnica

Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Tornillo para plaquita	269022 4
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR/L 09

Desplazamiento central	13 mm
Longitud total	20 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Sistema	QC
Tamaño de placa	9 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo de amarre	269407
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500