

Cuerpo de base barra de mandrinar Acero DM, 5×D, Ø del sistema / vástago: DM/50



Datos de pedido

Número de pedido	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Nota:

$D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Longitud total L: 418 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base: 5 mm

Tornillos de montaje: 269025 1

Descripción técnica

Ø de mango	50 mm
Desplazamiento central H cuerpo de base	5 mm
Sistema	DM
Tornillos de montaje	269025 1
Manguera de conexión de alta presión	269207
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Longitud total L	418 mm
Plaquita de corte adecuada	264838; 264839
Profundidad de giro interior hasta	5×D

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2