

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/11



Datos de pedido

Número de pedido	260405 QC/11
GTIN	4251414902527
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Código ISO cabezal de corte: SDQCR/L 11T3

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 26 mm

Desplazamiento central: 15 mm

Longitud total: 22 mm

Descripción técnica

Sistema	QC
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para plaquita	269023 2
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCR/L 11T3
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Desplazamiento central	15 mm
Longitud total	22 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	26 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo de amarre	269432
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15