

Cuerpo de base barra de mandrinar Acero QC, 5×D, Ø del sistema / vástago: QC/25



Datos de pedido

Número de pedido	264900 QC/25
GTIN	4251414902305
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Nota:

$D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Longitud total L: 205 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base: 2,5 mm

Tornillos de montaje: 269025 2

Descripción técnica

Ø de mango	25 mm
Sistema	QC
Desplazamiento central H cuerpo de base	2,5 mm
Tornillos de montaje	269025 2
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Manguera de conexión de alta presión	269207
Longitud total L	205 mm
Plaquita de corte adecuada	264834; 264835
Profundidad de giro interior hasta	5×D

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2