

## Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/16



### Datos de pedido

Número de pedido	260917 DM/16
GTIN	4251414902756
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

#### Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Código ISO cabezal de corte: STUCR/L 16

Plaquita de corte adecuada: TC.. 16T3..

Cuerpo de base adecuado: 264910 – 264922

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 49 mm

Desplazamiento central: 27 mm

Longitud total: 32 mm

### Descripción técnica

Sistema	DM
Longitud total	32 mm
Tornillo para plaquita	269023 3
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	49 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	STUCR/L 16
Tamaño de placa	16 mm
Cuerpo de base adecuado	264910 – 264922
Desplazamiento central	27 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Cilindrado interior

## Accesorios

Tornillo de amarre	269433
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15