

Cuerpo de base barra de mandrinar Acero QC, 5×D, Ø del sistema / vástago: QC/32



Datos de pedido

Número de pedido	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Nota:

$D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Longitud total L: 268 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base: 6 mm

Tornillos de montaje: 269025 2

Descripción técnica

Desplazamiento central H cuerpo de base	6 mm
Sistema	QC
Ø de mango	32 mm
Tornillos de montaje	269025 2
Manguera de conexión de alta presión	269207
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Longitud total L	268 mm
Plaquita de corte adecuada	264834; 264835
Profundidad de giro interior hasta	5×D

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500