

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/07**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260408 QC/07 |
| GTIN | 4251414902510 |
| Clase de artículo | 29D |

Descripción**Ejecución:**

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Código ISO cabezal de corte: SDUCR/L 0702

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central: 13 mm

Longitud total: 21 mm

Descripción técnica

| | |
|--|------------------|
| Tornillo para plaquita | 269022 4 |
| Sistema | QC |
| Longitud total | 21 mm |
| Tamaño de placa | 07 mm |
| Cabezal de corte intercambiable código ISO | SDUCR/L 0702 |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 24 mm |
| Desplazamiento central | 13 mm |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. |
| Cuerpo de base adecuado | 264900 – 264908 |
| Serie | Cabezal de corte |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | sí |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Tornillo de amarre | 269407 |
| Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m | 659906 500 |