

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/16



Datos de pedido

Número de pedido	260917 QC/16
GTIN	4251414902794
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Código ISO cabezal de corte: STUCR/L 16

Plaquita de corte adecuada: TC.. 16T3..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 26 mm

Desplazamiento central: 15 mm

Longitud total: 21 mm

Descripción técnica

Longitud total	21 mm
Sistema	QC
Tornillo para plaquita	269023 2
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	26 mm
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Cabezal de corte intercambiable código ISO	STUCR/L 16
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central	15 mm
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Cilindrado interior

Accesorios

Tornillo de amarre	269432
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15