

**Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/11****Datos de pedido**

Número de pedido	260408 QC/11
GTIN	4251414902558
Clase de artículo	29D

**Descripción****Ejecución:**

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

**Aplicación:**

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Código ISO cabezal de corte: SDUCR/L 11T3

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 26 mm

Desplazamiento central: 15 mm

Longitud total: 20 mm

**Descripción técnica**

Desplazamiento central	15 mm
Sistema	QC
Tornillo para plaquita	269023 2
Longitud total	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	26 mm
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCR/L 11T3
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

## Accesorios

Tornillo de amarre	269432
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15