

Cuerpo de base barra de mandrinar amortiguación de vibraciones, 14×D, Ø del sistema / vástago: QC/32



Datos de pedido

Número de pedido	264908 QC/32
GTIN	4251414902398
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.
Mango reforzado con metal duro.

Suministro:

Adaptador reductor de G1/4 pulgada a G1/8 pulgada.

Nota:

¡No sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ de mango} + H + \text{Desplazamiento central cabezal de corte}$

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

Sistema: QC

Longitud total L_{tot} : 556 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base: 6 mm

Zona S no sujetable: 167,6 mm

Longitud de sujeción recomendada: 128 mm

Tornillos de montaje: 269025 2

Descripción técnica

Ø de mango	32 mm
Zona S no sujetable	167,6 mm
Longitud total L_{tot}	556 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base	6 mm
Longitud de sujeción recomendada	128 mm
Sistema	QC
Tornillos de montaje	269025 2
Profundidad de giro interior hasta	14xD
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Varilla para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2