

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/09**Datos de pedido**

Número de pedido	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Clase de artículo	29D

Descripción**Ejecución:**

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Código ISO cabezal de corte: SCLCR/L 09

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central: 13 mm

Longitud total: 20 mm

Descripción técnica

Tamaño de placa	09 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud total	20 mm
Tornillo para plaquita	269023 2
Sistema	QC
Ø perforación previa mínima D _{min.}	24 mm
Desplazamiento central	13 mm
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR/L 09
Serie	Cabezal de corte
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Accesorios

Tornillo de amarre	269407
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500