

**Moleta PM, BL 30°, Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes:
25X6/0,5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 290276 25X6/0,5 |
| GTIN | 4030741254895 |
| Clase de artículo | 29I |

Descripción**Ejecución:**

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

- **Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.**
- **Otros tamaños disponibles a petición.**

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Ø de perforación de moleta d ₂ | 8 mm |
| Ejecución moleta | BL 30° |
| Para norma | DIN 82 |
| Material de corte | PM |
| Tipo de producto | Moleta |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado | 160 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 110 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 110 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 85 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 35 m/min | M |
| CuZn | adecuado | 120 m/min | N |
| Aceite | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| húmedo mínimo | adecuado con restricciones | | |