


**Garant****Plaquita de tronzado/ranurado, HU7310, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273664 3
GTIN	4045197770653
Clase de artículo	21L

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	3 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Avance f	0,07 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	N
Aplicación secundaria	Ti
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HU7310
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	350 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	S
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		