

**Garant****Prolongación de metal duro integral para fresa con rosca  $\varnothing d = 20$  mm, Rosca M  $\times$  L: M10X140****Datos de pedido**

Número de pedido	301364 M10X140
GTIN	4045197770875
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

**Aplicación:**

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.

**Descripción técnica**

$\varnothing$ del mango d	20 mm
Longitud total $L_{tot}$	140 mm
$\varnothing$ de la perforación $D_1$	10,5 mm
Rosca M	M10
$\varnothing$ exterior D	17,8 mm
Longitud útil $L_1$	80 mm
Adaptador	$\varnothing d = 20$ mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Anillo patrón

